

各種部品洗浄機およびコンタミ測定の実験と
ノウ・ハウを生かした、コンパクトなコンタミ
残留異物採取装置をラインナップ!

コンタミ採取装置

特 長

- ①より高い清浄度 鏡面仕上げ加工によるホッパー種がコンタミ採取での高い清浄度を達成。
- ②簡単な操作性 確実にコンタミをろ紙フィルターに採取可能。
- ③より精度の高い測定 グラファイナーと組合せで実現。



▲洗浄機のろ紙セットホルダー



▲スプレーガンによるコンタミ抽出作業

【主な仕様】

外形寸法	: 700W×780D×1,050H (mm)
重 量	: 100Kg
電 源	: AC100V×300VA
エ ア	: 0.4MPa
洗 浄	: 加圧エアによる液噴射ガン・コンタミ採取洗浄
洗 浄 ホ ッ パ ー 種	: φ400、バフ鏡面仕上げ (ワーク受け部:丸棒スノコ)
被 洗 浄 ワ ー ク 寸 法	: Max.φ380 (mm)
コンタミ採取・ろ過	: 液の真空引き 3級式フィルター対応可
使 用 検 査 液	: HFC、ソルベント、インヘキサン等
液 タ ン ク 容 量	: 20リットル

【洗浄精度評価システム】 あらゆる洗浄ラインで精度評価が求められています。…「森合精機のフルラインナップシステム」

仕上げ用洗浄機



高度な洗浄システム&プロセス。

コンタミ採取装置



確実なコンタミ残留異物採取機能。

コンタミ測定機



スピーディー&高精度の測定システム。



ロータリー洗浄機・ロボット洗浄機・コンタミ測定器

MORIGO SEIKI CO., LTD.

<http://www.morigoseiki.co.jp/>

森合精機株式会社

■本 社/〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見10番2

【装置事業部】TEL:078-944-0808(代)

FAX:078-944-0806

■中部支店・東京営業所・神戸営業所

各種部品洗浄機およびコンタミ測定の実験と
ノウハウを生かした、コンパクトなコンタミ
残留異物採取装置をラインナップ!

コンタミ採取装置

特長

- ①より高い清浄度 鏡面仕上げ加工によるホッパー種がコンタミ採取での高い清浄度を達成。
- ②簡単な操作性 確実にコンタミをろ紙フィルターに採取可能。
- ③より精度の高い測定 グラファイナーと組合せで実現。



▲スプレーガンによるコンタミ抽出作業

【主な仕様】

外形寸法	: 700W×780D×1,050H (mm)
重量	: 100Kg
電源	: AC100V×300VA
エア	: 0.4MPa
洗浄	: 加圧エアによる液噴射ガン・コンタミ採取洗浄
洗浄ホッパー種	: φ400、バフ鏡面仕上げ (ワーク受け部:丸棒スノコ)
被洗浄ワーク寸法	: Max.φ380 (mm)
コンタミ採取・ろ過	: 液の真空引き 3段式フィルター対応可
使用検査液	: HFC、ソルベント、炭化水素等
液タンク容量	: 20リットル

モデル

MODEL



部品の洗浄からコンタミ採取・測定まで

コンタミネーショントータルプランナー

MORIGO SEIKI